

KRLJ...H42 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLJ50H42	50	147405	10	0,44
KRLJ100H42	100	147410	10	0,67
KRLJ150H42	150	147415	6	1,01
KRLJ200H42	200	147420	6	1,34
KRLJ300H42	300	147430	4	2,01
KRLJ400H42	400	147440	4	2,31
KRLJ500H42	500	147450	2	2,77
KRLJ600H42	600	147460	2	3,32

Související produkty:

