

KRLZP...H100 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLZP100H100	100	314610	10	3,43
KRLZP200H100	200	314620	10	4,20
KRLZP300H100	300	314630	4	5,02
KRLZP400H100	400	314640	4	5,90
KRLZP500H100	500	314650	4	6,80
KRLZP600H100	600	314660	4	7,85