

KRLJ...H30 Redukční koleno levé

Informace:


POUŽITÍ
K montáži tvarovky na žlábkem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
Ostatný materiál zinkovaný metodou Sendzimiru EN 10346:2011.
Na objednávku:
E – ocelový plech, šrouby zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
F – antikorozní ocel.
L – lakovaný práškově lakování barvy.

K montáži použijte šroubky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájení se žlábkem má být potřebné spojení!

Rychlá montáž kabelů bez potřeby ich zařazování a vycištění demontovatelných částí kolena.



Verze:

Thoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLJ50H30	50	133005	1	0,40
KRLJ100H30	100	133010	1	0,62
KRLJ150H30	150	133015	1	0,94
KRLJ200H30	200	133020	1	1,24
KRLJ300H30	300	133030	1	1,87

Související produkty:

