

## KRLJ...H30 Redukční koleno levé

### Informace:


**POUŽITÍ**  
K montáži tvarovky na žlábkem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**  
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimiru EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
E – ocelový plech, šponově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
F – antikorozní ocel.  
L – lakovaný práškově lakování barvy.

K montáži použijte vinkuty SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájení so žlábkmi nie sú potrebné spojky!

Rychlá montáž kabelů bez potřeby ich zahřívání a vycištění demontovatelných částí kolena.



### Verze:

Thloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRLJ50H30  | 50           | 133005     | 1          | 0,40          |
| KRLJ100H30 | 100          | 133010     | 1          | 0,62          |
| KRLJ150H30 | 150          | 133015     | 1          | 0,94          |
| KRLJ200H30 | 200          | 133020     | 1          | 1,24          |
| KRLJ300H30 | 300          | 133030     | 1          | 1,87          |

### Související produkty:

