

KRLJ...H60 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLJ50H60	50	169524	1	0,48
KRLJ100H60	100	168210	1	0,77
KRLJ150H60	150	168215	1	1,16
KRLJ200H60	200	168220	1	1,54
KRLJ300H60	300	168230	1	2,32
KRLJ400H60	400	168240	1	3,08
KRLJ500H60	500	168250	1	3,85
KRLJ600H60	600	168260	1	4,60

Související produkty:



Redukční koleno pravé Redukční koleno levé

RKPJ...H60
Redukce žlabu praváRKPBJ...H60
Redukce žlabu praváRKSJ...H60
Redukce žlabu symetrickáRKSBJ...H60
Redukce žlabu symetrická

redukce symetrická



LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia

redukce symetrická



LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia

Redukce žlabu levá

TKDJ...H60
Doplňující díl žlabu T

Redukce žlabu levá



LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia