

KRLBJ...H30 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H30	50	136705	1	0,40
KRLBJ100H30	100	136710	1	0,62
KRLBJ150H30	150	136715	1	0,94
KRLBJ200H30	200	136720	1	1,24
KRLBJ300H30	300	136730	1	1,87

Související produkty:



KGR...H30 Žlab KGL...H30 Žlab KGJ...H30 Žlab KBJ...H30 Žlab KBR...H30 Žlab KBL...H30 Žlab

SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)

SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)